

管道隔離
VABD-S1-1-P7-C
訂貨編號: 8036068

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	ISO 5599-1
工作壓力	-0.09 Mpa...1 Mpa -0.9 bar...10 bar
適用於真空	是
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...50 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	60 g
材料說明	RoHS 合規
隔離板材料	銅 NBR