

塑膠氣管
PAN-R-28X2,5-SW
訂貨編號: 8036208

FESTO



資料表

特性	值
外徑	28 mm
流量相關彎曲半徑	350 mm
內徑	23 mm
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.8 Mpa -13.775 psi...116 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...8 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-30 °C...80 °C
產品重量（取決於長度）	0.207 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 28 mm
顏色	黑色
蕭氏硬度	D 62 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-A