

法蘭壓力錶

PAGN-P-63-0.4M-G14-1

訂貨編號: 8037003

FESTO



資料表

特性	值
指示範圍	0 Mpa...0.4 Mpa
符合標準	EN 837-1
壓力錶公稱通徑	63
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
結構特點	波爾登管式壓力錶
安裝方式	面板式安裝
工作介質	惰性氣體 中性流體
工作和嚮導介質說明	無乙炔 無氧
工作壓力	0 Mpa...0.4 Mpa 0 bar...4 bar 0 psi...58 psi
交替負載係數	0.66
測量精度等級	1
防護等級	IP43
儲存溫度	-40 °C...70 °C
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
介面位置	居中, 背面
氣動介面	G1/4
接觸介質的材料	黃銅
旋入螺釘的材料	黃銅
外殼材質	ABS
螢幕材料	SAN
安裝環材質	鋼

特性	值
螺絲材料	鋼
外殼顏色	黑色
產品重量	120 g
刻度	雙刻度 MPa (外刻度) bar (內刻度)