

氣源板
VABF-S1-1-P1A11-G12
訂貨編號: 8037655

FESTO



資料表

特性	值
寬度	44 mm
排氣功能	透過節流板
基於標準	ISO 5599-1
最大閥位數量	1
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
適用於真空	是
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟低電壓指令
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...50 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	660 g
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 3	G1/2
氣動介面，氣口 5	G1/2
排氣板材質	精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
氣源板材質	壓鑄鋁