


被動導向軸
ELFA-KF-70- -
訂貨編號: 8037970

FESTO



資料表

特性	值
工作行程	50 mm...5000 mm
尺寸	70
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
持續通電率	100%
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
區域 Iy 的第二力矩	146050 mm ⁴
區域 Iz 的第二力矩	459290 mm ⁴
最大力 Fy	1500 N
最大力 Fz	1850 N
最大空轉運作傳輸電阻	11 N
最大力矩 Mx	16 Nm
最大力矩 My	132 Nm
最大力矩 Mz	132 Nm
總軸最大力 Fy	1500 N
總軸最大力 Fz	1850 N
總軸最大扭矩 Mx	16 Nm
總軸最大扭矩 My	132 Nm
總軸最大扭矩 Mz	132 Nm
100 km 理論壽命值的 Fy (僅供參考)	5520 N
100 km 理論壽命值時的 Fz (僅供參考)	6808 N
100 km 理論壽命值時的 Mx (僅供參考)	59 Nm
100 km 理論壽命值時的 My (僅供參考)	486 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mz (僅供參考)	486 Nm
滑塊重量	790 g

特性	值
附加滑塊的重量	790 g
0 mm 行程的基本重量	2220 g
每 10 m 行程的附加重量	38 g
型材材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
材料說明	RoHS 合規
封條材質	不鏽鋼條
導向滑塊材料	不鏽鋼
導軌材料	不鏽鋼
滑塊材料	精製鋁合金 陽極氧化