


被動導向軸
ELFA-KF-120- -
訂貨編號: 8037972

FESTO



資料表

特性	值
工作行程	50 mm...8500 mm
尺寸	120
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
最大加速度	50 m/s ²
最大速度	5 m/s
持續通電率	100%
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
區域 Iy 的第二力矩	1264580 mm ⁴
區域 Iz 的第二力矩	4365790 mm ⁴
最大力 Fy	5500 N
最大力 Fz	6890 N
最大空轉運作傳輸電阻	23 N
最大力矩 Mx	104 Nm
最大力矩 My	680 Nm
最大力矩 Mz	680 Nm
總軸最大力 Fy	5500 N
總軸最大力 Fz	6890 N
總軸最大扭矩 Mx	104 Nm
總軸最大扭矩 My	680 Nm
總軸最大扭矩 Mz	680 Nm
100 km 理論壽命值的 Fy (僅供參考)	20240 N
100 km 理論壽命值時的 Fz (僅供參考)	25355 N
100 km 理論壽命值時的 Mx (僅供參考)	383 Nm
100 km 理論壽命值時的 My (僅供參考)	2502 Nm
100 km 理論壽命值時的 Mz (僅供參考)	2502 Nm
滑塊重量	3600 g

特性	值
附加滑塊的重量	3600 g
0 mm 行程的基本重量	8500 g
每 10 m 行程的附加重量	103 g
型材材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
材料說明	RoHS 合規
封條材質	不鏽鋼條
導向滑塊材料	回火鋼
導軌材料	回火鋼 帶 Corrotect 塗層
滑塊材料	精製鋁合金 陽極氧化