


單向閥
VMPA2-RV
訂貨編號: 8039821

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	嚮導單向功能
驅動方式	氣動
安裝方式	夾子
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	330 l/min
工作壓力	0.05 Mpa...0.8 Mpa 0.5 bar...8 bar
嚮導壓力 Mpa	0.05 Mpa...0.8 Mpa
嚮導壓力	0.5 bar...8 bar
嚮導壓力 psi	7.25 psi...116 psi
環境溫度	-5 °C...50 °C
外殼材質	POM
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安裝位置	可選
驅動連續運作功能類型	氣動
操作壓力的溫度範圍	0.5 bar...8 bar
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-20 °C...40 °C
介質溫度	-5 °C...50 °C
嚮導介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
產品重量	0.19 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR