

機櫃引線  
NEFU-D12G4-R3DW4  
訂貨編號: 8040457

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 長度                  | 40.1 mm                                             |
| 符合標準                | EN 61076-2-101<br>IEC 60603-7-3                     |
| 安裝方式                | 螺釘夾緊                                                |
| 電氣介面 1              | 直列式插座, M12x1, 4 針, D 編碼                             |
| 電氣介面 2              | 直角式插座, RJ45, 4 針                                    |
| 操作電壓範圍 DC           | 0 V...30 V                                          |
| 40°C 時的額定電流         | 2 A                                                 |
| 抗電湧性                | 0.8 kV                                              |
| 傳輸特徵                | 符合 5 類, EN 50173, D 級<br>根據 5 類, ISO/IEC 11801, D 級 |
| 防護等級                | IP20<br>IP65<br>IP67                                |
| 環境溫度                | -5 °C...60 °C                                       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                      |
| 材料說明                | RoHS 合規                                             |
| 污染等級                | 3                                                   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                          |
| 外殼材質                | 鍍鎳黃銅<br>PA<br>壓鑄鋅                                   |
| 外殼顏色                | 黑色                                                  |
| 電觸頭材料               | 黃銅<br>青銅                                            |