


機櫃引線 NEFU-D12G4-D12DG4

訂貨編號: 8040459

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 61076-2-101
安裝方式	螺釘夾緊
電氣介面 1	直列式插座, M12x1, 4 針, D 編碼
電氣介面 2	直列式插座, M12x1, 4 針, D 編碼
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	0.8 kV
傳輸特徵	符合 5 類, EN 50173, D 級 根據 5 類, ISO/IEC 11801, D 級
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-25 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	鍍鍍黃銅
外殼顏色	銀色
電觸頭材料	黃銅 青銅