

單向閥 VABF-L1-10H-H2

訂貨編號: 8047364

FESTO



資料表

特性	值
閥尺寸	10 mm
閥功能	嚮導單向功能
工作壓力	0.05 Mpa...0.8 Mpa 0.5 bar...8 bar
認證	c UL us - 認證 (OL)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 °C...60 °C
產品重量	0.4 g
安裝方式	具分接頭
材料說明	RoHS 合規