


連接電纜
NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1
訂貨編號: 8047681

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
連接頻率	50
產品重量	18 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 連接系統	插頭樣式 ZC, 公制螺絲
電氣介面 1, 介面/線芯數	2
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	2
電氣介面 1, 安裝類型	透過 M2 中央螺絲安裝在電磁閥上
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	直角式
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直角式
電氣介面 2, 連接系統	介面型式 ZB, 自攻螺絲
電氣介面 2, 介面/線芯數	2
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	2
電氣介面 2, 安裝類型	透過自攻螺絲安裝在電磁閥上
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
抗電湧性	2.4 kV
反極性保護	雙極性的
保護導線介面	不可用
電纜長度	0.2 m
電纜特徵	拖鏈適用
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 移動電纜	29 mm

特性	值
電纜直徑	2.9 mm
電纜直徑公差	± 0.1 mm
電纜結構	2 x 0.14 mm ²
標稱導線橫切面積	0.14 mm ²
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-10 °C...50 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	TPE-U(PU)
外殼顏色	黑色
螺絲材料	不鏽鋼
電觸頭材料	銅合金，鍍錫
絕緣護套材料	PP