

塑膠氣管  
PUN-H-4X0,75-TRT-500  
訂貨編號: 8048676

FESTO



資料表

| 特性                        | 值                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 外徑                        | 4 mm                                                    |
| 流量相關彎曲半徑                  | 16 mm                                                   |
| 內徑                        | 2.6 mm                                                  |
| 最小彎曲半徑                    | 8 mm                                                    |
| 使用說明                      | TPE-U 基於乙太網路                                            |
| 氣管特徵                      | 拖鏈適用                                                    |
| 工作壓力時完整溫度範圍               | -0.095 Mpa...0.6 Mpa<br>-13.775 psi...87 psi            |
| 操作壓力的溫度範圍                 | -0.95 bar...6 bar                                       |
| 取決於溫度的工作壓力                | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi             |
| 取決於溫度的操作壓力                | -0.95 bar...10 bar                                      |
| 關於工作壓力的提示                 | 水：工作壓力取決於溫度，見圖示，0 - 60 °C 時最大 0.3 MPa                   |
| 認證                        | 德國技術監督協會 (TÜV)                                          |
| 證書簽發機構                    | B 013277 0527 00                                        |
| 工作介質                      | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液態，無冰）             |
| 材料的防火測試                   | UL94 HB                                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性         | VDMA24364-B2-L                                          |
| 適用於鋰離子電池生產                | 適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)                            |
| 無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量 | 靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估                       |
| 適合食品產業使用                  | 見補充材料說明                                                 |
| 環境溫度                      | -35 °C...60 °C                                          |
| 產品重量（取決於長度）               | 0.0085 kg/m                                             |
| 氣動介面                      | 用於快插接頭外徑 4 mm<br>用於快插接頭外徑 5/32"<br>用於倒鉤接頭內徑 3 mm，具有管接螺帽 |
| 顏色                        | 透明紅                                                     |
| 蕭氏硬度                      | D 52 +/-3                                               |
| 材料說明                      | RoHS 合規                                                 |
| 氣管材料                      | TPE-U(PU)                                               |