

塑膠氣管
PUN-H-4X0,75-TGE
訂貨編號: 8048679

FESTO



資料表

特性	值
外徑	4 mm
流量相關彎曲半徑	16 mm
內徑	2.6 mm
最小彎曲半徑	8 mm
使用說明	TPE-U 基於乙太網路
氣管特徵	拖鏈適用
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...10 bar
關於工作壓力的提示	水：與溫度相關的工作壓力，參見圖表，0 - 60°C 時最高 0.3 MPa
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
材料的防火測試	UL94 HB
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-35 °C...60 °C
產品重量（取決於長度）	0.0085 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 4 mm 用於倒鉤接頭內徑 3 mm，具有管接螺帽
顏色	透明黃
蕭氏硬度	D 52 +/-3
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	TPE-U(PU)