


旋轉槓桿閥  
VMEF-VLT-M32-M-N14  
訂貨編號: 8048988

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                        |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 閥功能                     | 三口兩位，單螺線管                                |
| 驅動方式                    | 機械                                       |
| 寬度                      | 20 mm                                    |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 870 l/min                                |
| 工作口                     | 1/4 NPT                                  |
| 工作壓力                    | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-0.95 bar...10 bar |
| 結構特點                    | 擺動氣缸<br>提動座                              |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                     |
| 公稱通徑                    | 6 mm                                     |
| 密封原理                    | 軟密封                                      |
| 安裝位置                    | 可選                                       |
| 嚮導類型                    | 直接                                       |
| 流向                      | 可逆                                       |
| 搭接                      | 零重疊                                      |
| 橫向驅動的最大驅動速度             | 1 m/s                                    |
| 最大開關頻率                  | 2.5 Hz                                   |
| 凸輪角                     | 45 deg                                   |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]          |
| 工作和嚮導介質說明               | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                    |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 1 - 低耐腐蝕能力                               |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 介質溫度                    | -10 °C...60 °C                           |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                           |
| 環境溫度說明                  | 熱量對磨損的影響                                 |
| 驅動扭矩                    | 1.2 Nm                                   |
| 產品重量                    | 178 g                                    |
| 安裝方式                    | 具通孔                                      |
| 氣動介面，氣口 1               | 1/4 NPT                                  |
| 氣動介面，氣口 2               | 1/4 NPT                                  |
| 氣動介面，氣口 3               | 1/4 NPT                                  |

| 特性    | 值         |
|-------|-----------|
| 材料說明  | RoHS 合規   |
| 蓋子材料  | 加強型聚醯胺    |
| 密封件材質 | NBR       |
| 外殼材質  | 陽極氧化精製鋁合金 |