


# 真空發生器 OVEL

訂貨編號: 8049045

FESTO



## 資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.45 mm...0.95 mm
安裝位置	可選
噴射器特徵	大抽氣量 高真空度 標準
過濾等級	40 µm
手動裝置	按鈕式
整合功能	電控噴射脈衝 節流 壓力感測器 壓力變送器 電控開關閥 過濾器 開放式消音器
結構特點	T 型
開關元件功能	常閉或常開觸點，可切換
閥功能	關閉
額定工作壓力	0.4 Mpa 4 bar 58 psi
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
持續通電率	100%
開關輸出	PNP/NPN，可切換
線圈的特性參數	24 V DC: 1.28 W 24 V DC: 1.0 W
認證	c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...50 °C
防護等級	IP40

特性	值
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	39 g...100 g
壓力測量範圍	-0.1 Mpa...0.1 Mpa -1 bar...1 bar -14.5 psi...14.5 psi
氣動介面, 氣口 1	共線 適用於氣管外徑 3 mm 用於 4 mm 外徑的氣管 適用於氣管外徑 6 mm
連接螺紋材質	POM
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	POM
過濾器材料	POM
外殼材質	加強型聚醯胺
螺絲材料	鋼
發射器噴嘴材料	精製鋁合金