


滾輪槓桿 VAOM-R4-20-D1-32

訂貨編號: 8049235

FESTO



資料表

特性	值
寬度	20 mm
驅動方式	機械
安裝位置	運動面
結構特點	滾輪槓桿
嚮導類型	直接
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	螺釘夾緊
材料說明	RoHS 合規
安裝連接件材料	鍍鋅鋼