

快速連接插座 NPHS-D6-P-G12

訂貨編號: 8059269

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|--------------------------|---|
| 公稱通徑 | 11 mm |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...12 bar |
| 標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化) | 1233 l/min...2016 l/min |
| 標準化額定流量, 符合 ISO 8778 | 1336.6 l/min...2185.3 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 標稱扭矩 | 14 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 20% |
| 產品重量 | 113 g |
| 氣動介面, 氣口 1 | 外螺紋 G1/2 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | NBR |
| 彈簧材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 外殼材質 | 鍍鎳黃銅 |
| 螺紋密封件材料 | PA66-GF30/TPE-U |
| 螺紋材質 | 鍍鎳黃銅 |
| 內滾道材質 | POM |
| 滾珠材料 | 高合金不鏽鋼 |
| 針腳的材料 | 高合金不鏽鋼 |
| 閥體材質 | 黃銅 |
| 去鎖套筒材料 | POM PP 高合金不鏽鋼 |