

塑膠氣管
PFAN-3X0,5-NT
訂貨編號: 8061167

FESTO



資料表

特性	值
外徑	3 mm
流量相關彎曲半徑	30 mm
內徑	2.3 mm
最小彎曲半徑	10 mm
使用說明	無文字的氣管
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.5 Mpa -13.775 psi...217.5 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...15 bar
關於工作壓力的提示	水: 溫度範圍為 0 - 85°C 時, 最大值為 0.6 MPa 水蒸氣: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液態, 無冰) 水蒸氣
材料的防火測試	UL94 V-0
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明 參見合規性聲明
介質溫度注意事項	水蒸氣: 最高 120 °C
環境溫度	-20 °C...150 °C
產品重量 (取決於長度)	0.0075 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 3 mm 用於內徑 2 mm 的倒鉤接頭
顏色	本色
蕭氏硬度	D 60 +5
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PFA