

塑膠氣管
PTFEN-8X1-NT
訂貨編號: 8061173

FESTO



資料表

特性	值
外徑	8 mm
流量相關彎曲半徑	90 mm
內徑	5.9 mm
最小彎曲半徑	64 mm
使用說明	無文字的氣管
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...0.5 Mpa -13.775 psi...72.5 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...5 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...12 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
材料的防火測試	UL94 V-0
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-20 °C...150 °C
產品重量（取決於長度）	0.047 kg/m
氣動介面	用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管 用於倒鉤接頭外徑 8 mm，具有聯接螺帽 用於倒鉤接頭內徑 6 mm，具有聯接螺帽 用於內徑 6 mm 的倒鉤接頭
顏色	本色
蕭氏硬度	D 55 +/-5
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PTFE