


軸向安裝套件
EAMM-A-L62-75GA
訂貨編號: 8063500

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	77.9 mm
安裝位置	可選
最大轉速	5500 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	151 kgmm ²
可傳遞的扭矩	47 Nm
產品重量	1524 g
介面代碼, 驅動器	L62
介面代碼, 馬達輸入	75GA
材料說明	RoHS 合規