

底座 VABS-P12-S-M5-P3

訂貨編號: 8068637

FESTO



資料表

特性	值
寬度	25 mm
安裝位置	可選
特徵	相容氧氣, 符合 DIN EN 1797
最大閥位數量	1
工作壓力	0 bar...1.7 bar
標準額定流量 (根據 DIN 1343 標準化)	27 l/min
標準額定流量 2-3	28 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:3:1] 惰性氣體 氧氣
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作 最大粒徑 5 µm
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
介質溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 70 % 無冷凝
防護等級	IP00
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-20 °C...70 °C
產品重量	55 g
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	M5
氣動介面, 氣口 2	M5
氣動接口, 連接埠 · 2S	M5
氣動介面, 氣口 3	M5
氣動介面, 氣口 5	M5
材料說明	RoHS 合規
底座材質	陽極氧化精製鋁合金