



真空過濾器
OAFF-G3-7
訂貨編號: 8068945

FESTO



資料表

特性	值
過濾等級	40 µm
套組規格	10
工作壓力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	1.5 g
安裝方式	嵌入式 快速壓緊
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
過濾器材料	織物 PA
外殼材質	POM
適用於噴射脈衝	0.7 Mpa 101.5 psi
適合噴射脈衝	7 bar