

變徑軸套
NPFC-R-G12-G38-MF-P50
訂貨編號: 8069233

FESTO



資料表

特性	值
螺紋接頭材料	鍍鎳黃銅
套組規格	50
工作壓力	-0.95 bar...50 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 °C...150 °C
產品重量	22.1 g
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G3/8
材料說明	RoHS 合規