


氣路板 VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

訂貨編號: 8072668

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [---:--]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP54 IP65
防護等級說明	IP54, 用於迷宮式的排氣保護 (例如 VABD-D3-L) IP65, 用於含密封圈的排氣保護 (例如 VABD-D3-SN)
產品重量	362 g
安裝方式	透過通孔和螺絲
嚮導氣口 12	G1/4
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
氣動介面, 氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
底座材質	Ematal 塗層鋁
密封件材質	NBR