



# 抱閘制動 DACS-40-A-S

訂貨編號: 8072773

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
夾緊類型及作用方向	兩側 透過彈簧夾緊，透過壓縮空氣釋放
位置偵測	透過近接開關
安全功能	暫停和停止運動
性能等級 (PL)	停止，制動，阻止動作/1 類，性能等級 c
工作壓力	0.38 Mpa...0.8 Mpa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
允許的最大測試壓力	8 bar
最小釋放壓力	3.8 bar
待夾緊的圓形材料	40 mm
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟機械指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國機器相關規定
防爆	必須遵守證書中的資訊! 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
證書簽發機構	德國技術監督協會 (TÜV) CA 697
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
靜態抓取力	17000 N
產品重量	34500 g
安裝方式	透過內螺紋安裝 具有附件
釋放介面，夾緊裝置	G3/8
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR TPE-U(PU)

特性	值
彈簧材質	高合金鋼
外殼材質	鋼
夾爪材質	工具鋼
活塞材料	鋼