


近接開關 DADG-D-F8-16/20

訂貨編號: 8072857

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令
材料說明	RoHS 合規
額定工作距離	0.6 mm
保證工作距離	0.64 mm
換算係數	鋁 = 0.55 不銹鋼 St 18/8 = 0.8 銅 = 0.5 黃銅 = 0.65 鋼 St 37 = 1.0
環境溫度	-25 °C...70 °C
重複精度	0.01 mm
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
最大開關頻率	5000 Hz
最大開關頻率, 直流	5000 Hz
最大輸出電流	100 mA
電壓降	2 V
短路電流額定值	脈衝式
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
殘餘波紋	10 %
空載電源電流	10 mA
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面 1, 連接類型	電纜
電氣介面 1, 連接系統	開放式
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
電纜長度	2 m
電纜護套材料	TPE-U(PUR)
尺寸	M4
安裝方式	螺釘夾緊 齊平

特性	值
產品重量	26 g
外殼材質	鋼
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III