

真空吸盤
OGVM-60X125-SV-N-G14F
訂貨編號: 8073857

FESTO



資料表

特性	值
真空吸盤的高度補償器	6 mm
最小工件半徑	75 mm
公稱通徑	8 mm
真空吸盤尺寸	60x125 mm
真空吸盤容積	44 cm ³
介面位置	頂部
安裝位置	可選
真空吸盤形狀	橢圓形，扁平狀
工作壓力	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
額定工作壓力	-60 kPa -0.6 bar
工作介質	大氣空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
額定工作壓力時的保持力	345 N
標稱操作壓力下的垂直側向力	324 N
產品重量	86 g
安裝方式	透過真空口
真空介面	內螺紋 G1/4
顏色	黑色
蕭氏硬度	60 +/- 5
旋入螺釘的材料	精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
真空吸盤材質	NBR