

連接組件
DHAA-G-R3-32-B19-50
訂貨編號: 8079210

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...50 °C
產品重量	70 g
安裝方式	透過內螺紋安裝
連接板材料	陽極氧化精製鋁合金
螺絲材料	鍍鋅鋼