


緩啟動閥

MS6-EDE-1/2-V24-B

訂貨編號: 8080855

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	6
網格尺寸	62 mm
排氣功能	不具節流選項
驅動方式	電控
安裝位置	可選
附加功能的選擇	具消音器
系列	MS
手動裝置	鎖定式 按鈕式
結構特點	電控提動閥
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	內嚮導
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
搭接	重疊
開關位置指示器	透過附件安裝
工作壓力	0.3 Mpa...0.7 Mpa 3 bar...7 bar
b 值	0.46
C 值	23.9 l/sbar
標準標稱流量，排氣 6->0 bar	4000 l/min
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	5000 l/min
打開時間	31 ms
線圈的特性參數	24 V DC: 2.3 W
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	7 級，符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-10 °C...60 °C

特性	值
介質溫度	-5 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	499 g
電氣介面	類型 C 符合 EN 175301-803 標準
訊號狀態顯示器	透過附件安裝
安裝方式	透過牆面/平面支架
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G1/2
氣動介面，氣口 3	G1/2
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	HNBR NBR
外殼材質	加強型聚醯胺