


連接電纜 NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

訂貨編號: 8082383

FESTO



資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
產品重量	15 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	RJ45
電氣介面 1, 介面/線芯數	8
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	8
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	直角式
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	RJ45
電氣介面 2, 介面/線芯數	8
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	8
操作電壓範圍 DC	0 V...50 V
40°C 時的額定電流	1.5 A
抗電湧性	2.5 kV
護罩	是
電纜長度	0.2 m
電纜特徵	標準
電纜測試條件	測試條件按要求提供
彎曲半徑, 固定電纜	24 mm
電纜直徑	5 mm
電纜結構	4 x 2 x 0.16 mm ²
標稱導線橫切面積	0.16 mm ²
防護等級	IP20
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-20 °C...60 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令

特性	值
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	2
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC
電纜護套顏色	灰色
外殼材質	PVC
外殼顏色	灰色
絕緣護套材料	PVC