


氣路板
VABM-P6-15MB-G18-M5-6
訂貨編號: 8083546

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	15 mm
結構特點	向下連接方向
最大閥位數量	6
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
用於閥安裝的最大緊固扭矩	0.6 Nm
產品重量	210 g
氣動介面, 氣口 1	G1/8
氣動介面, 氣口 2	M5
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金