

反射器
SARA-R-D20-M
訂貨編號: 8084168

FESTO



資料表

特性	值
材料說明	RoHS 合規
環境溫度	-40 °C...65 °C
安裝方式	膠合
產品重量	1.1 g
外殼材質	PMMA
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
反射器的結構寬度	Mini