

安裝元件  
**DARQ-K-V-F05S14-F05S14-R13**  
訂貨編號: 8084191

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                    |
|---------------------|----------------------|
| 基於標準                | EN 15081<br>ISO 5211 |
| 套組規格                | 1                    |
| 結構特點                | 方形插座和方形驅動器<br>安裝元件   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力          |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III     |
| 產品重量                | 830 g                |
| 介面 1, 功能            | 驅動器出口                |
| 介面 1, 設計            | SW14<br>孔型 05        |
| 介面 2, 功能            | 變徑輸出口                |
| 介面 2, 設計            | SW14<br>鑽孔型 05       |
| 材料說明                | RoHS 合規              |
| 聯軸器材質               | 高合金不鏽鋼               |
| 安裝樑材質               | 鋼                    |
| 圓片材料                | 高合金不鏽鋼               |
| 螺絲材料                | 高合金不鏽鋼               |