


安裝元件
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R13
訂貨編號: 8084197

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 15081 ISO 5211
套組規格	1
結構特點	方形插座和方形驅動器 安裝元件
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
產品重量	2045 g
介面 1, 功能	驅動器出口
介面 1, 設計	SW22 鑽孔型 10
介面 2, 功能	變徑輸出口
介面 2, 設計	SW17 孔型 07
材料說明	RoHS 合規
聯軸器材質	高合金不鏽鋼
安裝樑材質	鋼
圓片材料	高合金不鏽鋼
螺絲材料	高合金不鏽鋼