


**插頭**  
**NPQR-H-Q4-E**  
訂貨編號: 8085729

**FESTO**



**資料表**

| 特性                  | 值                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 標準                                                                                           |
| 公稱通徑                | 3 mm                                                                                         |
| 氣管插入深度              | 14 mm                                                                                        |
| 安裝位置                | 可選                                                                                           |
| 設計                  | 穿板式                                                                                          |
| 套組規格                | 1                                                                                            |
| 結構特點                | 推挽原理                                                                                         |
| 工作壓力時完整溫度範圍         | -0.095 Mpa...1.6 Mpa<br>-13.775 psi...232 psi                                                |
| 操作壓力的溫度範圍           | -0.95 bar...16 bar                                                                           |
| 關於工作壓力的提示           | 水: 0 - 80°C 時最高 0.7 MPa                                                                      |
| 證書簽發機構              | NSF C0556009                                                                                 |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液態, 無冰)                                               |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                                                                     |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 4 - 極高的耐腐蝕能力                                                                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                                                               |
| 適用於鋰離子電池生產          | 產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義: 禁止使用銅、鋅、鎳<br>質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、<br>印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳 |
| 無塵室等級               | 4 級, 符合 ISO 14644-1                                                                          |
| 適合食品產業使用            | 參見合規性聲明<br>NSF/ANSI 169                                                                      |
| 環境溫度                | -20 °C...150 °C                                                                              |
| 產品重量                | 24.3 g                                                                                       |
| 氣動介面, 氣口 1          | 用於 4 mm 外徑的氣管                                                                                |
| 氣動介面, 氣口 2          | 適用於氣管外徑 4 mm                                                                                 |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                                                      |
| 外殼材質                | 高合金不鏽鋼                                                                                       |
| 保護環材料               | 高合金不鏽鋼                                                                                       |
| 釋放環材料               | 高合金不鏽鋼                                                                                       |
| 螺帽材料                | 高合金不鏽鋼                                                                                       |
| 氣管密封件材料             | FPM                                                                                          |

| 特性       | 值      |
|----------|--------|
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 止推環材料    | PPSU   |