


調壓閥

VRPA-LM-N14-T516

訂貨編號: 8086017

FESTO



資料表

特性	值
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣 具有回流功能
氣動介面，氣口 1	1/4 NPT
氣動介面，氣口 2	QS-5/16
安裝方式	擰入
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	130 l/min
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	PBT
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安裝位置	可選
驅動方式	手冊
旋入螺釘上的密封件類型	塗層
調節元件	可鎖定旋轉手柄
旋轉性	360°/不允許連續旋轉
壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）	具有壓力錶
壓力調節範圍 MPa	0.1 Mpa...0.8 Mpa
壓力調整範圍	1 bar...8 bar
壓力調節範圍 psi	14.5 psi...116 psi
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
無塵室等級	4 級，符合 ISO 14644-1
產品重量	50 g
旋入螺釘的材料	鍍鎳黃銅
材料說明	RoHS 合規
螺紋密封件材料	PTFE
靜態密封件材料	NBR