


**過濾調壓閥**  
**MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B**  
 訂貨編號: 8086643

**FESTO**



**資料表**

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | 2                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄                                 |
| 安裝位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 過濾等級                    | 5 $\mu\text{m}$                         |
| 冷凝水排放裝置                 | 手動旋轉                                    |
| 結構特點                    | 無壓力錶的過濾調壓閥                              |
| 最大冷凝容積                  | 3 ml                                    |
| 控制器功能                   | 輸出壓力常數<br>具有二級排氣<br>具有回流功能              |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 為 G1/8 準備                               |
| 工作壓力                    | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar       |
| 壓力調整範圍                  | 0.5 bar...7 bar                         |
| 最大壓力遲滯                  | 0.025 Mpa<br>0.25 bar<br>3.625 psi      |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 140 l/min                               |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 1 - 低耐腐蝕能力                              |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 無塵室等級                   | 7 級，符合 ISO 14644-1                      |
| 儲存溫度                    | -5 °C...50 °C                           |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]      |
| 介質溫度                    | -5 °C...50 °C                           |
| 環境溫度                    | -5 °C...50 °C                           |
| 產品重量                    | 39 g                                    |
| 安裝方式                    | 面板式安裝<br>管式安裝<br>具有附件<br>是否要：           |
| 氣動介面，氣口 1               | M5                                      |

| 特性        | 值            |
|-----------|--------------|
| 氣動介面，氣口 2 | M5           |
| 材料說明      | RoHS 合規      |
| 密封件材質     | NBR          |
| 旋鈕手柄材質    | POM          |
| 彈簧材質      | 高合金鋼         |
| 過濾器材料     | PE           |
| 外殼材質      | 加強型聚醯胺       |
| 膜片材質      | NBR          |
| 碗罩材料      | PC           |
| 絕緣板材質     | POM          |
| 閥的柱頭材料    | 精製鋁合金<br>NBR |