

氣路板模組
VABS-P4-10S-G14
訂貨編號: 8087327

FESTO



資料表

特性	值
寬度	21 mm
安裝位置	可選
結構特點	側面連接方向
最大閥位數量	1
工作壓力	0 bar...10 bar
工作介質	惰性氣體 空氣
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作 最大粒徑 10 µm
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-40 °C...80 °C
介質溫度	5 °C...50 °C
環境溫度	5 °C...50 °C
產品重量	70 g
安裝方式	具通孔
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
底座材質	陽極氧化精製鋁合金