氣路板模組
VABS-P4-20S-G38

訂貨編號: 8087328

資料表

特性	值
寬度	25 mm
安裝位置	可選
結構特點	側面連接方向
最大閥位數量	1
工作壓力	0 bar...7 bar
工作介質	惰性氣體 空氣
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作 最大粒徑 10 µm
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-40 °C...80 °C
介質溫度	5 °C...50 °C
環境溫度	5 °C...50 °C
產品重量	97 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	G3/8
氣動介面，氣口 2	G3/8
材料說明	RoHS 合規
底座材質	陽極氧化精製鋁合金