

**阻擋氣缸**  
**DFST-80-40-Y4-A-G2**  
訂貨編號: 8089685

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                                 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 行程                | 40 mm                             |
| 活塞直徑              | 80 mm                             |
| 緩衝                | 兩端具有彈性緩衝環/墊<br>液壓緩衝器，可調式，位於前端     |
| 安裝位置              | 垂直                                |
| 工作模式              | 雙作用<br>拉動                         |
| 結構特點              | 具有撥桿的滾輪橫桿                         |
| 位置偵測              | 透過近接開關                            |
| 感測滾輪橫桿位置          | 透過電感式感測器                          |
| 扭矩/導向保護           | 導向桿                               |
| 工作壓力              | 0.2 Mpa...1 Mpa<br>2 bar...10 bar |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 1 - 低耐腐蝕能力                        |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364 區域 III                  |
| 環境溫度              | 5 °C...60 °C                      |
| 緩衝長度              | 20 mm                             |
| 衝擊力               | 6000 N                            |
| 產品重量              | 6350 g                            |
| 安裝方式              | 具通孔                               |
| 氣動介面              | G1/8                              |
| 材料說明              | RoHS 合規                           |
| 蓋子材料              | 壓鑄鋁                               |
| 密封件材質             | NBR                               |
| 外殼材質              | 精製鋁合金                             |
| 活塞桿材質             | 高合金不鏽鋼                            |
| 滾子材料              | POM                               |