


阻擋氣缸
DFST-80-40-D-Y4-A-S-G2
訂貨編號: 8089691

FESTO



資料表

特性	值
行程	40 mm
活塞直徑	80 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊 液壓緩衝器，可調式，位於前端
安裝位置	垂直
工作模式	雙作用
結構特點	具有撥桿的滾輪槓桿
位置偵測	透過近接開關
感測滾輪槓桿位置	透過電感式感測器
扭矩/導向保護	導向桿
工作壓力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	5 °C...60 °C
緩衝長度	20 mm
衝擊力	6000 N
產品重量	6350 g
安裝方式	具通孔
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	壓鑄鋁
密封件材質	NBR
外殼材質	精製鋁合金
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
滾子材料	鋼