


壓力錶
PAGN-26-10-P10-RG
 訂貨編號: 8090378

FESTO



資料表

特性	值
指示範圍	0 bar...10 bar 0 Mpa...1 Mpa
壓力錶公稱通徑	26
結構特點	波爾登管式壓力錶，不具有測量裝置
安裝方式	管式安裝
工作介質	惰性氣體 中性流體
工作和嚮導介質說明	無乙炔 無氧
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
交替負載係數	0.66
測量精度等級	4
防護等級	IP43
儲存溫度	-5 °C...50 °C
介質溫度	-20 °C...60 °C
環境溫度	-20 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
介面位置	居中，背面
氣動介面	插裝式接頭 10 mm
接觸介質的材料	黃銅
旋入螺釘的材料	黃銅
外殼材質	PA
螢幕材料	PS
外殼顏色	黑色
產品重量	15 g
刻度	雙刻度 MPa (內部) bar (外部)