


精巧型氣缸
ADN-S-63-15-A-P-A
訂貨編號: 8092135

FESTO



資料表

特性	值
行程	15 mm
活塞直徑	63 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
活塞桿端部	外螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
工作壓力	0.04 Mpa...1 Mpa 0.4 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
端位的衝擊能量	1.3 J
6 bar 時的理論出力值，返回行程	1750 N
6 bar 時的理論力值，前進行程	1870 N
0 mm 行程的移動質量	151 g
每 10 mm 行程的額外移動質量	16 g
0 mm 行程的基本重量	499 g
每 10 m 行程的附加重量	77 g
安裝方式	具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件 是否要：
氣動介面	G1/8
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	陽極氧化精製鋁合金
動態密封件材質	TPE-U(PU)
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金

特性	值
活塞桿材質	高合金不鏽鋼