

軸向安裝套件
EAMM-A-V20-28AA
訂貨編號: 8093016

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	31.4 mm
安裝位置	可選
最大轉速	10000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	0.022 kgmm ²
可傳遞的扭矩	0.2 Nm
產品重量	25 g
介面代碼, 驅動器	V20
介面代碼, 馬達輸入	28AA
材料說明	RoHS 合規