

H 型導軌安裝件
CAFM-X4-H
訂貨編號: 8095158

FESTO



資料表

特性	值
寬度	29 mm
高度	4.2 mm
長度	169 mm
設計	版本 X4 用於安裝槽
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-40 °C...85 °C
環境溫度	-40 °C...85 °C
產品重量	38 g
安裝方式	快速壓緊
材料說明	RoHS 合規
連接板材料	高合金不鏽鋼