

平行安裝元件
EAMM-U-45-V32-40RA-63
訂貨編號: 8095650

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	45
中心間距	63 mm
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
最大轉速	3600 1/min
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
慣性動量	4.35 kgmm ²
與負載無關的摩擦扭矩	0.05 Nm
可傳遞的扭矩	1 Nm
產品重量	240 g
介面代碼，驅動器	V32
介面代碼，馬達輸入	40RA
材料說明	RoHS 合規