

電源濾波器
CAMF-C6-F-C16-11A
訂貨編號: 8096868

FESTO



資料表

特性	值
短路電流額定值	否
40°C 時的額定電流	16 A
操作電壓範圍 AC	0 V...520 V
電源頻率	0 Hz...60 Hz
絕緣電壓	2650 V
尺寸 (寬x長x高)	45 x 235 x 70 mm
認證	ENEC UL - 認證 (OL) c UL - 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...100 °C
防護等級	IP20
環境溫度	-25 °C...100 °C
產品重量	800 g
安裝方式	安裝板, 用螺釘固定
材料說明	RoHS 合規
安裝位置	水平
電氣介面 1, 功能	電源
電氣介面 1, 連接類型	接線板
電氣介面 1, 連接系統	螺紋端子
電氣介面 1, 介面/線芯數	3
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	3
電氣介面 1, 導線橫截面	6 mm ² ...10 mm ²
電氣介面 2, 功能	電源
電氣介面 2, 介面類型	接線板
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
電氣介面 2, 介面/線芯數	3
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	3
電氣介面 2, 導線橫截面	6 mm ² ...10 mm ²