

逆變帽 DHAS-GA-B22-S

訂貨編號: 8097634

FESTO



資料表

特性	值
伸縮端蓋衍生型	標準
工作和嚮導介質說明	觀察與介質接觸的材料的阻力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-40 °C...180 °C
6 bar 時的理論出力值, 返回行程	189 N
6 bar 時的理論力值, 前進行程	158 N
產品重量	18 g
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	VMQ (矽)