


# 過濾調壓閥

## MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-B

訂貨編號: 8098264

FESTO



### 資料表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 尺寸                      | 4                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 控制鎖                     | 可鎖定旋轉手柄                                 |
| 安裝位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                        |
| 過濾等級                    | 40 $\mu\text{m}$                        |
| 冷凝水排放裝置                 | 全自動<br>手動裝置，非鎖定式                        |
| 結構特點                    | 具壓力錶的過濾調壓閥<br>直動式活塞調壓閥                  |
| 最大冷凝容積                  | 16.5 ml                                 |
| 控制器功能                   | 輸出壓力常數<br>具有二級排氣<br>具有回流功能              |
| 冷凝水分離程度                 | 75 %                                    |
| 可顯示單位                   | bar<br>psi                              |
| 壓力錶（類比）或壓力顯示器（數位）       | 具有壓力錶                                   |
| 工作壓力                    | 0.2 Mpa...1 Mpa<br>2 bar...10 bar       |
| 壓力調整範圍                  | 0.3 bar...7 bar                         |
| 最大壓力遲滯                  | 0.05 Mpa<br>0.5 bar<br>7.25 psi         |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 1700 l/min                              |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC               | 1 - 低耐腐蝕能力                              |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 無塵室等級                   | 7 級，符合 ISO 14644-1                      |
| 儲存溫度                    | -5 °C...50 °C                           |
| 輸出的空氣純淨度等級              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]         |
| 介質溫度                    | 5 °C...50 °C                            |
| 環境溫度                    | 5 °C...50 °C                            |
| 孔徑                      | 40 $\mu\text{m}$                        |

| 特性        | 值                             |
|-----------|-------------------------------|
| 產品重量      | 216 g                         |
| 安裝方式      | 面板式安裝<br>管式安裝<br>具有附件<br>是否要: |
| 氣動介面，氣口 1 | G1/4                          |
| 氣動介面，氣口 2 | G1/4                          |
| 材料說明      | RoHS 合規                       |
| 密封件材質     | NBR                           |
| 旋鈕手柄材質    | POM                           |
| 彈簧材質      | 高合金鋼<br>鍍鋅鋼                   |
| 過濾器材料     | PE                            |
| 外殼材質      | 加強型聚醯胺                        |
| 碗罩材料      | PC                            |
| 閥的柱頭材料    | POM                           |