

互連模塊
CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL
訂貨編號: 8098391

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	直角安裝
產品重量	266 g
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
認證	c UL - 認證 (OL)
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁
電氣介面	5 針 ?? L·編碼 M12x1
最大電源	16 A
電源	系統轉發